

# Santoprene™ 8211-55B100

## Thermoplastic Vulcanizate

产品说明	关键特性
<p>它是热塑性弹性体 ( TPE ) 系列中的一种软质、可着色、特种非吸湿性热塑性硫化弹性体 ( TPV )。它专门配制用于与 ABS、PS、PC、PMMA、ASA、PET 和 PPO/PS 共混物粘结，适合于要求硬/软材料组合的应用。这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。它是聚烯烃基产品，可以完全回收利用。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>与 ABS、PS、PC、PMMA 和 ASA ( 嵌件成型或 2K ( 双色 ) 成型 ) 具有优异的粘结性。 - 推荐用于要求优异制品外观的应用中。 - 设计用于柔软触感的应用中。 - UL 列名：档案号：#QMFZ2.E80017，塑料部件；档案号：#QMFZ8.E80017，加拿大认证的塑料部件。 - 粘结性能的数值可能根据所用的 ABS、PS、PC、PMMA、ASA 或共混物的类型，以及模具设计和加工条件而变化。 - 符合 EU 和中国 RoHS 规范。</li> </ul>

总体			
供货地区 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>北美洲</li> <li>非洲和中东</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拉丁美洲</li> <li>南美洲</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>欧洲</li> <li>亚太地区</li> </ul>
应用	<ul style="list-style-type: none"> <li>密封件和垫片</li> <li>汽车 - HVAC 挡板门密封条</li> <li>汽车 - 把套</li> <li>汽车 - 内饰</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>软质手柄</li> <li>消费品 - 厨具</li> <li>消费品 - 地板护理用品</li> <li>消费品 - 电动工具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消费品 - 家电</li> <li>消费品 - 书写用品</li> <li>消费品应用</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>厨具</li> <li>大型家用电器和小型家用电器</li> <li>电器用具</li> <li>活动的铰链</li> <li>家电部件</li> <li>镜架</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>密封</li> <li>疲劳消除用品</li> <li>汽车的发动机罩下的零件</li> <li>汽车领域的应用：</li> <li>柔软的把手</li> <li>手机</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>体育用品</li> <li>消费品应用领域</li> <li>粘合</li> <li>粘结树脂</li> </ul>
机构评级	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU 2003/11/EC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UL QMFZ2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UL QMFZ8</li> </ul>
RoHS 合规性	<ul style="list-style-type: none"> <li>RoHS 合规</li> </ul>		
外观	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然色</li> </ul>		
形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>颗粒料</li> </ul>		
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>多次注射成型</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>共挤出成型</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注射成型</li> </ul>
修订信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>04/08/2011</li> </ul>		

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
比重	1.04	1.04	ASTM D792
密度	1.04 g/cm <sup>3</sup>	1.04 g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

硬度	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
支撑硬度			ISO 868
支撑 A, 15 秒, 73°F (23°C), 0.0787 in (2.00 mm)	53	53	

弹性体	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
拉伸应力 (在 100% 时) - 横向流量 (73°F (23°C))	145 psi	1.00 MPa	ASTM D412
拉伸应力 (在 100% 时) - 纵向流量 (73°F (23°C))	145 psi	1.00 MPa	ISO 37
拉伸断裂强度 - 横向流量 (73°F (23°C))	595 psi	4.10 MPa	ASTM D412
拉伸断裂应力 - 纵向流量 (73°F (23°C))	595 psi	4.10 MPa	ISO 37

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

© 2012 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内容分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适用性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并我们明确声明对任何相反的含义不承担责任。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

**ExxonMobil Chemical Santoprene™ 8211-55B100**  
**Thermoplastic Vulcanizate**

弹性体	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
伸长率 (在断裂伸长时) - 横向流量 (73°F (23°C))	600 %	600 %	ASTM D412
拉伸断裂应变 - 横向流量 (73°F (23°C))	600 %	600 %	ISO 37
压缩永久变形 (257°F (125°C), 70.0 hr, 类型 1)	55 %	55 %	ASTM D395B
压缩永久变形 (257°F (125°C), 70.0 hr, 类型 A)	55 %	55 %	ISO 815

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
脆化温度	-47 °F	-44 °C	ASTM D746
脆化温度	-47 °F	-44 °C	ISO 812

**注射说明**

Santoprene

TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息, 请查阅我们的《注射成型指南》、《可与B100、ABS、PC和PS粘结的TPV》小册子和《Santoprene TPV 8211-55B100的注射成型》技术文献。

**挤压说明**

Santoprene

TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息, 请查阅我们的《挤出成型指南》和《可与B100、ABS、PC和PS粘结的TPV》小册子。

老化	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
空气中拉伸强度的变化率			ASTM D573
212°F (100°C), 168 hr	-28 %	-28 %	
257°F (125°C), 168 hr	-61 %	-61 %	
空气中拉伸强度的变化率			ISO 188
212°F (100°C), 168 hr	-28 %	-28 %	
257°F (125°C), 168 hr	-61 %	-61 %	
空气中极限伸长率的变化率			ASTM D573
212°F (100°C), 168 hr	-14 %	-14 %	
257°F (125°C), 168 hr	-70 %	-70 %	
在空气中断裂时拉伸应力变化			ISO 188
212°F (100°C), 168 hr	-14 %	-14 %	
257°F (125°C), 168 hr	-70 %	-70 %	
空气中硬度计硬度的变化率			ASTM D573
支撑 A, 212°F (100°C), 168 hr	-4.0	-4.0	
支撑 A, 257°F (125°C), 168 hr	8.0	8.0	
空气中邵氏硬度的变化率			ISO 188
支撑 A, 212°F (100°C), 168 hr	-4.0	-4.0	
支撑 A, 257°F (125°C), 168 hr	8.0	8.0	

可燃性	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
UL 阻燃等级			UL 94
0.0433 in (1.10 mm)	HB	HB	
0.114 in (2.90 mm)	HB	HB	
UL 档案号	E80017	E80017	

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

© 2012 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil), 埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和本文件中使用的的所有其他产品或服务名称, 除非另有标明, 否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权, 不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内, 分发、展示和/或复印本文件, 但必须毫无改动并保持其完整性, 包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析, 而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据, 但是, 我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适用性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的许可, 并我们明确声明对任何相反的含义不承担责任。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用, 可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司, 或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

# ExxonMobil Chemical Santoprene™ 8211-55B100 Thermoplastic Vulcanizate

## 补充信息

数值为注塑成型平板的测试结果，扇形浇口，102.0 毫米 x 152.0 毫米 x 2.0 毫米 ( 4.000 英寸 x 6.000 英寸 x 0.080 英寸 )。拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型，ASTM die C。25% 形变时的永久压缩变形。本产品可能由第三方根据与埃克森美孚公司或其某一关联公司的合同，按照符合 ISO 9001:2008 要求的质量管理体系生产。

## 法律声明

有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。

在未获得埃克森美孚化工对该意欲使用目的之书面同意之前，不得将该产品，包括其产品名称，用于任何有关医疗的用途及测试。

## 加工说明

如果需要，可在 80°C ( 180°F ) 下除湿干燥 3 小时。对于双色注塑成型，建议熔体温度为 210-230°C ( 410-445°F )，模头温度为 30-50°C ( 90-125°F )。对于嵌件注塑成型，建议熔体温度为 230-250°C ( 445-485°F )，模头温度为 25-50°C ( 75-125°F )。Santoprene TPV 与乙缩醛和 PVC 不相容。更多信息请查阅我们的《产品安全说明书》、《注塑成型指南》、《挤出成型指南》、《可与 B100、ABS、PC 和 PS 粘结的 TPV》小册子和《Santoprene TPV 8211-55B100 的注塑成型》技术文献。

## 备注

<sup>1</sup> 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

## 标准免责声明中文译文

### 全球和美洲地区

ExxonMobil Chemical Company  
13501 Katy Freeway  
Houston, TX 77079-1398  
USA  
1-281-870-6050

### 亚太地区

ExxonMobil Chemical Asia Pacific  
1 HarbourFront Place  
#06-00 HarbourFront Tower One  
Singapore 098633  
+86-21-24173999

### 欧洲、中东和非洲地区

ExxonMobil Chemical Europe  
Hermeslaan 2  
1831 Machelen, Belgium  
420-239-016-274

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

© 2012 埃克森美孚。埃克森美孚 ( ExxonMobil )，埃克森美孚的徽标 ( ExxonMobil logo ) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内容分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 ( 或其它 ) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的许可，并我们明确声明对任何相反的含意不承担责任。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。