

# 软化器资料介绍

## 一、软化水处理设备基础功能及特点

- 1、直接将自来水或地下水中的硬度，通过离子交换方式去除；
- 2、全自动再生操作，不需专人操作；
- 3、0-99 天或 0-99 小时自由设定再生时间；
- 4、配置再生盐桶，附带溶盐器；
- 5、占地面积省，再生比耗低；
- 6、安装简单，使用方便，一键操作；

## 二、软化器选型表

型号	产水量	运行模式	尺寸	上开螺纹	材质	价格
Q-2835	0.5T/H	手动	Φ 200x875	2.5 寸	FRP 玻璃钢	783
		全自动	Φ 200x875	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1233
Q-2844	0.5-1T/H	手动	Φ 200x1200	2.5 寸	FRP 玻璃钢	801
		全自动	Φ 200x1200	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1251
Q-1035	1T/H	手动	Φ 200x875	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1026
		全自动	Φ 200x875	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1476
Q-1054	1-2T/H	手动	Φ 200x1400	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1152
		全自动	Φ 200x1400	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1602
Q-1252	2-3T/H	手动	Φ 300x1350	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1368
		全自动	Φ 300x1350	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1818
Q-1454	3T/H	手动	Φ 325x1400	2.5 寸	FRP 玻璃钢	1836
		全自动	Φ 325x1200	2.5 寸	FRP 玻璃钢	2286
Q-1465	3-4T/H	手动	Φ350x1650	2.5 寸	FRP 玻璃钢	2106

		全自动	Φ 200x1200	2.5 寸	FRP 玻璃钢	2700
Q-1665-2.5	4T/H	手动	Φ 400x1650	2.5 寸	FRP 玻璃钢	2808
		全自动	Φ 400x1650	2.5 寸	FRP 玻璃钢	3384
Q-1665-4	4T/H	手动	Φ 400x1650	4 寸	FRP 玻璃钢	3348
		全自动	Φ 400x1650	4 寸	FRP 玻璃钢	4662
Q-2069-4	5-6T/H	手动	Φ 500x1750	4 寸	FRP 玻璃钢	5130
		全自动	Φ 500x1750	4 寸	FRP 玻璃钢	6444

### 三、技术参数配置

基本参数		基本配置	
设备名称	仟净软化器	软化器主体罐	1 套
设计用水源	自来水或地下水	全自动控制器	1 套
额定进水压力	0.2 - 0.5MPA	再生盐桶 (含溶盐器)	1 套
工作压力范围	0.2 - 0.5MPA	钠离子交换树脂	1 套
设计进水硬度	<100mg/L	吸盐管及滤网	1 套
设计出水硬度	<0.03mmol/L	中心管及布水器	1 套
水源利用率	>96%	硬度测试试	1 份
使用温度	10 - 40℃		

### 四、产品应用范围：

- 1、锅炉水软化；
- 2、生活用水软化及过滤，冷却水软化；
- 3、印染用水，循环水软化，空调水软化；
- 4、清洗水，洗涤水软化等。

### 五、各单元处理特点：

- 1、设备采用全自动控制器，再生时间可自由设定，根据 0-99 小时或 0-99 天自行设计再生。
- 2、采用高性能专用软化器树脂，交换容量大，耗盐低，性价比高；树脂使用寿命长；
- 3、配置专用再生盐桶，附有盐器，滤网等。
- 4、软化器材质要 FRP 玻璃钢或不锈钢材质可选。