



MML-HR 系列

High Resolution

MML-HR系列

- 支援一百万像素 CCD
- 在视野范围内提供高解像度
- 供超过 41 万像素 CCD 使用
- 能配合 2/3" CCD (部份型号只能配1/2")

与41万像素或以上的百万像素CCD拍照机一同使用·MML-HR系列是针对著重高对比度的物体以及整个视野的高分辨率而设计。除了比较产品目录的规格外·映像证明了Moritex镜头的质量。



型号说明

MML - HR

放大倍率 系列 W D 照明 可调光圈

没有 没有

D 同轴 **VI** 可调光圈型

MML-HR系列

WD65mm


可调光圈型

--	--

型号	放大倍率	WD	分辨率	景深	NA	有效Fno	TV失真	最大兼容 CCD	重量	安装
MML05-HR65D	x 0.5	65mm	12.8μm	3.04mm	0.026	9.5	-0.001%或以下	2/3"	75g	C安装
MML1-HR65D	x 1.0	65mm	7.5μm	0.88mm	0.045	11	-0.02%	2/3"	58g	C安装
MML1.5-HR65D	x 1.5	65mm	5.4μm	0.42mm	0.063	12	-0.036%	1/2"	53g	C安装
MML2-HR65D	x 2.0	65mm	4.5μm	0.27mm	0.074	13.5	0.02%	2/3"	52g	C安装
MML4-HR65D	x 4.0	65mm	3μm	0.09mm	0.112	17.9	0.018%	2/3"	94g	C安装
MML6-HR65D	x 6.0	65mm	3μm	0.06mm	0.112	26.7	0.006%	2/3"	102g	C安装
MML05-HR65	x 0.5	65mm	12.8μm	3.04mm	0.026	9.5	-0.001%	2/3"	70g	C安装
MML1-HR65	x 1.0	65mm	7.5μm	0.88mm	0.045	11	-0.02%	2/3"	50g	C安装
MML1.5-HR65	x 1.5	65mm	5.4μm	0.42mm	0.063	12	-0.036%	1/2"	46g	C安装
MML2-HR65	x 2.0	65mm	4.5μm	0.27mm	0.074	13.5	0.02%	2/3"	46g	C安装
MML4-HR65	x 4.0	65mm	3μm	0.09mm	0.112	17.9	0.018%	2/3"	86g	C安装
MML6-HR65	x 6.0	65mm	3μm	0.06mm	0.112	26.7	0.006%	2/3"	94g	C安装
MML4-HR65D-VI	x 4.0	65mm	3 ~ 13.3μm	0.09 ~ 0.53mm	0.112	17.9 ~ 79.2	0.018%	2/3"	95g	C安装
MML6-HR65D-VI	x 6.0	65mm	3 ~ 13.9μm	0.06 ~ 0.059mm	0.112	26.7 ~ 124	0.006%	2/3"	102g	C安装

※景深是针对1/2"CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成画面可容许的错乱圆圈: 40μm)
 ※分辨率指示在波长550nm时的理论性分辨率。

WD110mm



型号	放大倍率	WD	分辨率	景深	NA	有效Fno	TV失真	最大兼容CCD	重量	安装
MML05-HR110D	x 0.5	110.0mm	12.8 μm	3.0mm	0.026	9.5	0.018%	2/3"	142g	C安装
MML08-HR110D	x 0.8	110.0mm	9.3 μm	1.4mm	0.036	11	0.009%	2/3"	112g	C安装
MML1-HR110D	x 1.0	110.0mm	7.4 μm	0.88mm	0.045	11	0.003%	2/3"	120g	C安装
MML1.5-HR110D	x 1.5	111.0mm	5.4 μm	0.42mm	0.063	12	0.025%	2/3"	110g	C安装
MML2-HR110D	x 2.0	110.0mm	4.5 μm	0.27mm	0.074	13.5	0.014%	2/3"	110g	C安装
MML4-HR110D	x 4.0	111.0mm	3.7 μm	0.11mm	0.09	22.2	-0.001%	2/3"	125g	C安装
MML6-HR110D	x 6.0	110.0mm	4.5 μm	0.088mm	0.075	39.9	0.022%	2/3"	140g	C安装
MML05-HR110	x 0.5	110.0mm	12.8 μm	3.0mm	0.026	9.5	0.018%	2/3"	137g	C安装
MML08-HR110	x 0.8	110.0mm	9.3 μm	1.4mm	0.036	11	0.009%	2/3"	109g	C安装
MML1-HR110	x 1.0	110.0mm	7.4 μm	0.88mm	0.045	11	0.003%	2/3"	116g	C安装
MML1.5-HR110	x 1.5	111.0mm	5.4 μm	0.42mm	0.063	12	0.025%	2/3"	98g	C安装
MML2-HR110	x 2.0	110.0mm	4.5 μm	0.27mm	0.074	13.5	0.014%	2/3"	100g	C安装

※景深是针对1/2"CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40 μm)
 ※分辨率指示在波长550nm时的理论性分辨率。

选配件

新产品
 MML-HR系列专用90度棱镜
MML-PL25HR

